


Flachrundschrauben

mit Vierkantansatz, mit
Sechskantmutter



DIN 603 Mu

Mushroom head square neck bolts
Boulons à tête bombée et collet carré

Maße in mm

Techn. Lieferbedingungen nach ISO 4759-1 C

Gewinde d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
(b) für $l \leq 125$	16	18	22	26	30	38
d_k max	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8
f max	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9
k max	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
v max	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7

l = Nennlänge

(b) für Nennlängen über 125 siehe Normblatt