



## Audible & Visual Alarms

Technische Daten / <i>technical data:</i>	DIGI-MOUNT WBT
Spannungsbereich / <i>operating voltage</i> (VDC)	10-30
Stromaufnahme / <i>current consumption</i> (mA)	< 32
Tonanzahl / <i>signalling tones</i> (2 Ton ansteuerbar / <i>2 tone selectable</i> )	8
Lautstärke / <i>sound pressure level (SPL)</i> dB/ 1 m	98
Schutzklasse / <i>ingress protection</i>	IP 44
Abmessungen / <i>dimensions</i> (mm)	Ø 116.5 x 41.5
Zertifizierungen / <i>approvals</i>	beantragt / <i>applied for</i>
Gehäusefarbe(n) / <i>housing colour(s)</i> (RAL 9010)	Weiß / <i>white</i>
Zubehör / <i>accessories</i>	Abdeckung weiß (inklusive) / <i>Lid in white (included)</i>

