

## Chromleuchte SMQE 08 Außenreflektor

### Spezifikation

LED-Leuchte Einbau-Ø8 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

### Material

Gehäuse: CuZn verchromt  
Mutter: CuZn vernickelt  
U-Ring: Fe vernickelt  
Codierstopfen: PC in Leuchtfarbe

### Einbau-Öffnung

Ø8+0,2 mm

### Anschluss

Flachstecker 2,8x0,5 mm

### Optionen

Gehäuse in mattchrom  
Litzenanschluss  
AT Adapter System

## Chromium Indicator SMQE 08 Outside Reflector

### Specification

LED indicator, mounting-Ø8 mm with polished chromium plated metal housing. The required mounting material is included in delivery.

### Material

Housing: CuZn chromium plated  
nut: CuZn nickel-plated  
washer: Fe nickel-plated  
Plug: PC in luminous colour

### Mounting-hole

Ø8+0.2 mm



### Connection

Tab terminal 2.8x0.5 mm

### Options

Housing frosted chromium plated  
Stranded wire connection  
AT adapter system

LED optische-, elektrische Kenn- / Grenzdaten LED optical-, electrical- Characteristics max. ratings	Zeichen / sign Einheit / unit Parameter	Farbe / colour rot / red	Farbe / colour gelb / yellow	Farbe / colour grün / green	Farbe / colour blau / blue	Farbe / colour weiß / white	Farbe / colour ultra-grün / ultra green
LED Typ / LED type		E5	E5	E5			
Lichtstärke typ. / typical luminous intensity	I <sub>v</sub> / mcd / I <sub>F</sub> = 20 mA	60	40	50			
Dominante Wellenlänge / dominant wavelength	λ <sub>DOM</sub> / nm	628	588	570			
Abstrahlwinkel / viewing angle	2φ / °	60	60	60			
Betriebstemperatur / operating temperature	T <sub>OP</sub> / °C	-40 / +70	-40 / +70	-40 / +70			
Lagertemperatur / storage temperature	T <sub>STG</sub> / °C	-40 / +100	-40 / +100	-40 / +100			
Stromaufnahme / Current consumption	I <sub>CC</sub> / mA	17	17	17			



glanzchrom / chromium plated Typ / type	Artikel Nr.: / part number	
	12-14 V	24-28 V
rot-gelb / red-yellow	SMQE 08112	SMQE 08114
rot-grün / red-green	SMQE 08212	SMQE 08214

schwarzchrom / black chromium Typ / type	Artikel Nr.: / part number	
	12-14 V	24-28 V
rot-gelb / red-yellow	SMRE 08112	SMRE 08114
rot-grün / red-green	SMRE 08212	SMRE 08214