

Fenster-Einbauset für Ventilator Trendline



Ventilator Trendline mit Verschluss




mit feststehendem Gitter



mit selbstschließenden Lamellen

	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Wechselstrom	AC 230 V / 50 Hz		
Drehzahl min ⁻¹	2050	1850	1300
Luftleistung m ³ /h	85	130	230
Leistungs-aufnahme Watt	11	15	29
Max. Förder-temperatur °C	40	40	40
Geräusch dB/A	44	46	50

- Für Einfach-, Doppel- und Verbundscheiben
- Scheibenausschnitt Ø 100, 125 und 150 mm
- Einbau nur in Verbindung mit Trendline-Ventilatoren



Art.-Nr. *	Ø mm	Ausführung	WG	Preis €
60400	3	100 Grundmodell	120	59,95
60410	2	100 mit automatischem Verschluss	120	79,65
60420	1	100 mit automatischem Verschluss und elektrischem Zeitrelais	120	102,20
60490	4	100 mit autom. Verschluss, elektrischem Zeitrelais und Kugellager (16 W)	120	113,65
60500	0	125 Grundmodell	120	74,00
60510	9	125 mit automatischem Verschluss	120	99,70
60520	8	125 mit automatischem Verschluss und elektrischem Zeitrelais	120	122,80
60600	7	150 Grundmodell	120	85,40
60610	6	150 mit automatischem Verschluss	120	113,65
60620	5	150 mit automatischem Verschluss und elektrischem Zeitrelais	120	136,80
60429	4	Ersatzrelais für 60420/60520/60620	120	21,70

Art.-Nr.	Ø mm	A/mm	B/mm	Scheibenausschnitt	Außenteil
60450	100	154	164	130 mm	Gitter
60455	100	154	164	130 mm	Lamellen
60457	125	175	185	155 mm	Lamellen
60458	150	200	230	185 mm	Lamellen

Art.-Nr. *	Ø mm	Ausführung	WG	Preis €
60450	8	100 Fenster-Einbauset	120	15,35
60455	3	100 Fenster-Einbauset mit Lamellen	120	16,85
60457	7	125 Fenster-Einbauset mit Lamellen	120	19,85
60458	4	150 Fenster-Einbauset mit Lamellen	120	21,50

TRENDLINE Frontgitter




graumetallic für Grundmodell



chrom für automatischen Verschluss

Art.-Nr. *	Ø mm	Ausführung	WG	Preis €
60401	0	100 für Grundmodell, graumetallic	120	7,15
60402	8	100 für Grundmodell, Chrom	120	7,35
60421	0	100 für autom. Verschluss, graumetallic	120	9,55
60422	8	100 für autom. Verschluss, Chrom	120	9,75

Außenverschlussklappe



- Selbsttätig öffnende und schließende Lamellen
- Leichte Aufputzmontage mit beiliegenden 4 Schrauben und Dübeln
- PVC, UV-stabil, temperaturbeständig bis -30 bis + 70 °C
- 3 cm Stutzen bei Ø 150 mm

Art.-Nr. *	Ø mm	A/mm	Farbe	WG	Preis €	
66715	2	150	194 x 194	grau	100	20,43
66720	6	200	245 x 245	grau	100	54,41
66725	1	250	295 x 295	grau	100	58,07
66730	5	300	345 x 345	grau	100	61,02
66735	0	350	395 x 395	grau	100	68,29
66740	4	400	457 x 457	grau	100	75,17
66745	9	450	500 x 500	grau	100	98,77