


# Flachrohrsystem

Temperaturbeständigkeit


Flachrohr (PVC) - + 70 °C

Formstücke (Polypropylen) - + 90 °C


Flachrohr 0,5 m



Flachrohr 1 m




Flachrohr 1 m mit Muffe




Flachkanalhalter




Rohrverbinder




Übergangsstück



Rohrbogen waagrecht




Rohrbogen senkrecht




Umlenkstück




Umlenkstück mit Stutzen




Umlenkstück mit Schlauch



Umlenkstück mit Rohr, 500 mm




T-Stück




Außengitter

Luftdurchlass ca. 33 cm<sup>2</sup>



Rückstauklappe



\* Abmessungen  
System 100  
125  
150

## System 100

Flachkanal mit Muffe: 114 x 58 mm, Außenmaß

Flachkanal ohne Muffe: 110 x 53 mm, Außenmaß

Materialstärke: 2 mm

bis 300 m<sup>3</sup>/h Volumenstrom

Art.-Nr. * weiß	Ausführung	WG	Preis €
66849 4	Flachrohr 0,5 m	140	4,24
66850 0	Flachrohr 1 m	140	7,52
66851 7	Flachrohr 1 m mit Muffe	140	9,89
66852 4	Flachkanalhalter je Paar	140	3,65
66853 1	Rohrverbinder	140	3,06
66855 5	Übergangsstück	140	9,14
66860 9	Rohrbogen, waagrecht	140	8,82
66863 0	Rohrbogen, senkrecht	140	8,98
66865 4	Umlenkstück	140	7,37
66866 1	Umlenkstück mit Stutzen	140	8,98
66867 8	Umlenkstück mit Rohr	140	16,39
66879 1	Umlenkstück mit PVC-Schlauch, 1 m	140	16,73
66870 8	T-Stück	140	11,29
66824 1	Außengitter	140	6,93
66825 8	Rückstauklappe	140	8,82

## System 125

Flachkanal mit Muffe: 158 x 75 mm, Außenmaß

Flachkanal ohne Muffe: 152 x 70 mm, Außenmaß

Materialstärke: 2 mm

bis 650 m<sup>3</sup>/h Volumenstrom

Art.-Nr. * weiß	Ausführung	WG	Preis €
66949 1	Flachrohr 0,5 m	140	5,75
66950 7	Flachrohr 1 m	140	11,46
66951 4	Flachrohr 1 m mit Muffe	140	13,55
66902 6	Flachkanalhalter je Paar	140	5,59
66953 8	Rohrverbinder	140	5,54
66955 2	Übergangsstück	140	12,69
66960 6	Rohrbogen, waagrecht	140	13,98
66963 7	Rohrbogen, senkrecht	140	14,62
66965 1	Umlenkstück	140	10,81
66966 8	Umlenkstück mit Stutzen	140	12,69
66967 5	Umlenkstück mit Rohr	140	17,58
66969 9	Umlenkstück mit PVC-Schlauch, 1 m	140	19,47
66970 5	Außengitter m. Rückstauklappe	140	13,98

## System 150

Flachkanal mit Muffe: 225 x 95 mm, Außenmaß

Flachkanal ohne Muffe: 220 x 90 mm, Außenmaß

Materialstärke: 2 mm

bis 1200 m<sup>3</sup>/h Volumenstrom

Art.-Nr. * weiß	Ausführung	WG	Preis €
66899 9	Flachrohr 0,5 m	140	15,33
66900 2	Flachrohr 1 m	140	24,89
66901 9	Flachrohr 1 m mit Muffe	140	34,25
66904 0	Flachkanalhalter je Paar	140	8,11
66903 3	Rohrverbinder	140	9,57
66905 7	Übergangsstück	140	27,75
66910 1	Rohrbogen, waagrecht	140	33,44
66913 2	Rohrbogen, senkrecht	140	27,31
66916 3	Umlenkstück mit Stutzen	140	24,68
66917 0	Umlenkstück mit Rohr	140	45,54
66919 4	Umlenkstück mit PVC-Schlauch, 1 m	140	51,35