


Lüftungsgitter rund



- Polystyrol
- Mit Insektenschutz
- Kurzer Anschlussstutzen zum Aufstecken runder Rohre oder Schläuche

Art.-Nr. * weiß	Anschluss Ø mm	Außen- maß/Ø mm	Luftdurch- lass/cm ²	WG	Preis €	
66610	0	100	125	40	130	4,41
66613	1	125	150	70	130	6,34
66615	5	150	175	96	130	7,52
66617	9	175	200	106	130	9,84
66620	9	200	225	147	130	10,48

Art.-Nr. * braun	Anschluss Ø mm	Außen- maß/Ø mm	Luftdurch- lass/cm ²	WG	Preis €	
66611	7	100	125	40	130	4,41
66614	8	125	150	70	130	6,34
66616	2	150	175	96	130	7,52

Möbellüfter



- Polypropylen
- Rund, VE 4 Stück
- Rechteckig, VE 2 Stück

weiß Art.-Nr. *	Einbaumaß mm	Außenmaß mm	WG	Preis €	
66250	8	Ø 43	Ø 52	100	2,96
66253	9	240 x 62	245 x 66	100	8,98

braun Art.-Nr. *	Einbaumaß mm	Außenmaß mm	WG	Preis €	
66255	3	Ø 43	Ø 52	100	2,96
66257	7	240 x 62	245 x 66	100	8,98


Lüftungsrosette



- Polypropylen
- Luftdurchlass lässt sich durch Drehung der vorderen Rosette regulieren
- Rückwärtiger Anschlussstutzen lässt sich stufenlos einstellen für Rohrdimensionen von Ø 100 - 150 mm
- Luftdurchlass: ca. 85 cm²

Art.-Nr. *	Anschluss Ø mm	Außenmaß/mm	Farbe	WG	Preis €	
66235	5	100-150	Ø 155	weiß	130	9,89

Lüftungsgitter antik



- Aluminium grau-metallic
- Mit Anschlussstutzen und Fliegengitter

Art.-Nr. *	Ø mm	A mm	Luftdurchlass	WG	Preis €	
66675	9	100	150	45 cm ²	130	69,09
66676	6	125	190	67 cm ²	130	69,99

Abluftventil



- PVC, weiß

Art.-Nr. *	Ø mm	Außenmaß/mm	Farbe	WG	Preis €	
66020	7	100	Ø 150	weiß	130	11,61
66021	4	125	Ø 170	weiß	130	14,30
66022	1	150	Ø 190	weiß	130	16,29