


Ablufthaube



- Polypropylen
- Mit Rückstauklappe
- Tropfkante

Art.-Nr. *	Ø mm	Außenmaß/mm	Farbe	WG	Preis €
66215 7	100	150 x 150	braun	130	9,09
66216 4	100	150 x 150	weiß	130	9,09
66225 6	125	150 x 150	braun	130	12,05
66226 3	125	150 x 150	weiß	130	12,05
66228 7	150	190 x 190	braun	130	22,58
66229 4	150	190 x 190	weiß	130	22,58


Wrasenklappe



- Polystyrol
- Selbstschließende Klappen

Art.-Nr. *	Anschluss Ø mm	Außenmaß/mm	Farbe	WG	Preis €
66212 6	100	140 x 140 x 44	braun	130	8,06
66214 0	100	140 x 140 x 44	weiß	130	8,06
66211 9	125	155 x 155 x 100	braun	130	10,81
66213 3	125	155 x 155 x 100	weiß	130	10,81

Dränagelüfter



170 mm

- Polystyrol, schwarz
- Anschluss NW 100
- Für Drainage und Versickerung


Art.-Nr. *	DN	Farbe	WG	Preis €
66565 3	100	schwarz	100	10,92

Türlüfter



Türlüfter SILENCE

- Aluminiumprofil AlMgSi 0,5
- Unsichtbare Befestigung
- Schalldämmung 32 dB(A)
- Türdicke: mind. 37 mm - max. 43 mm
- Andere RAL-Farben auf Anfrage
- Luftquerschnitt: 52,9 cm²




Art.-Nr. *	Größe/mm	Farbe	WG	Preis €
50530 0	425 x 48	alu-eloxiert	100	51,36
50531 7	425 x 48	weiß	100	61,42

Badezimmer-Türlüfter



Türlüfter Kunststoff

- Polystyrol
- Luftdurchlass 150 m²
- Entspricht der DIN 18 017
- Für Türstärken ab 28 mm bis max. 45 mm



SB-verpackt Art.-Nr. *	Preis €	lose** Art.-Nr. *	Preis €	WG	Farbe ≈ RAL
50500 3	3,97	50490 7	3,77	100	superweiß/9003
50501 0	3,97	50491 4	3,77	100	weiß/9010
50502 7	3,97	50492 1	3,77	100	braunbeige/1019
50503 4	3,97	50493 8	3,77	100	buche/1017
50504 1	3,97	50494 5	3,77	100	mahagoni/8016
50505 8	3,97	50495 2	3,77	100	eiche-hell/1001

** VE: 60 Stück