


Kellerablauf 15 x 15 cm



- Nach EN 1253
- Mit drehbarem Aufsatzrahmen
- Ablaufstutzen 3° (waagrecht)
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Schlammfangsieb
- Kunststoffrost oder Edelstahlrost 14 x 14 cm
- Material: Polypropylen
- Klasse K 3




Art.-Nr. *	Ausführung	Liter/s	WG	Preis €
80230 0	DN 70 waagrecht Kunststoffrost	1,47	300	18,71
80233 1	DN 70 waagrecht Edelstahlrost	1,47	300	25,91
80240 9	DN 100 waagrecht Kunststoffrost	1,61	300	18,71
80234 8	DN 100 waagrecht Edelstahlrost	1,61	300	25,91
80239 3	DN 100 senkrecht Kunststoffrost	1,79	300	20,92
80243 3	DN 100 senkrecht Edelstahlrost	1,79	300	30,55



Standard-Ausführung, ohne Schlammfang, kurzer Aufsatzrahmen

Art.-Nr. *	Ausführung	Liter/s	WG	Preis €
80231 7	DN 70 waagrecht	1,47	300	18,07
80232 4	DN 100 waagrecht	1,61	300	18,07

Zubehör 15 x 15 cm




- Edelstahlrost 140 x 140 mm, poliert

Art.-Nr. *	Bezeichnung	Maße/mm	WG	Preis €
80213 3	Edelstahlrost	140 x 140	300	17,39




- Kunststoffrost 140 x 140 mm

Art.-Nr. *	Bezeichnung	Maße/mm	WG	Preis €
80210 2	Kunststoffrost	140 x 140	300	10,16



- Aufsatzrahmen

Art.-Nr. *	Ausführung	WG	Preis €
80220 1	Höhe 90 mm, Ø 145 mm	300	13,01



- Aufsatzrahmenverlängerung 155 mm
- Höhenausgleich von 25 - 130 mm möglich

Art.-Nr. *	Bezeichnung	WG	Preis €
80219 5	Aufsatzrahmenverlängerung	300	10,70