

FIXup-Rohrverbindungssystem

- einfache, sichere und wirtschaftliche Verbindung unterschiedlicher Rohrarten
- kann überall eingesetzt werden, wo keine Erdlasten und Scherkräfte auftreten

NEU

FIXup-Verbinder



- Einsetzbar bei allen Rohren mit gleichem Außendurchmesser, Regenwasserrohren sowie Anschluss-Stutzen

Art.-Nr.	*	Außendurchmesser	WG	Preis €
82400	5	30 - 55 mm	331	7,87
82401	2	38 - 43 mm	331	8,49
82402	9	48 - 56 mm	331	9,26
82403	6	60 - 68 mm	331	13,14
82404	3	67 - 76 mm	331	13,40
82405	0	76 - 85 mm	331	13,51
82406	7	82 - 92 mm	331	14,02
82407	4	90 - 100 mm	331	15,32

FIXup-Adapter



- Einsetzbar bei Verbindungen unterschiedlichen Materials und unterschiedlichen Außendurchmessern

Art.-Nr.	*	Außendurchmesser	WG	Preis €
82408	1	34 - 30 / 24 - 28 mm	331	7,40
82409	8	43 - 38 / 30 - 35 mm	331	7,56
82410	4	38 - 30 / 28 - 32 mm	331	7,66
82411	1	48 - 43 / 32 - 48 mm	331	7,66
82412	8	56 - 48 / 38 - 43 mm	331	7,66
82414	2	68 - 60 / 38 - 43 mm	331	10,35
82415	9	92 - 82 / 48 - 56 mm	331	12,37
82416	6	92 - 82 / 60 - 68 mm	331	12,68
82417	3	120 - 105 / 35 - 42 mm	331	13,87
82418	0	122 - 110 / 80 - 95 mm	331	12,37
82419	7	122 - 110 / 48 - 56 mm	331	13,30
82420	3	122 - 110 / 60 - 68 mm	331	19,77
82421	0	125 - 110 / 100 - 115 mm	331	20,13
82422	7	136 - 121 / 80 - 95 mm	331	22,72
82449	4	115 - 100 / 121 - 136 mm	331	26,24
82450	0	125 - 110 / 130 - 145 mm	331	26,24

FIXup-Abzweig



- Einsetzbar bei Verbindungen mit gleichem Außendurchmesser

Art.-Nr.	*	Außendurchmesser	WG	Preis €
82423	4	48 - 41 mm	331	13,66
82424	1	63 - 54 mm	331	14,80
82425	8	89 - 80 mm	331	25,15
82426	5	116 - 105 mm	331	37,88

FIXup-Dränagekupplung



- Einsetzbar bei Dränagesystemen aus verschiedenen Werkstoffen. Sowie bei Reparaturen vorhandener Leitungen durch Auswechseln kurzer Abschnitte, wo keine Scherlasten auftreten.

Art.-Nr.	*	Außendurchmesser	Breite	WG	Preis €
82427	2	50 - 65 mm	90 mm	331	12,21
82428	9	50 - 65 mm	100 mm	331	13,66
82429	6	110 - 115 mm	100 mm	331	16,72
82430	2	110 - 125 mm	100 mm	331	19,20
82431	9	120 - 135 mm	120 mm	331	24,01
82432	6	135 - 150 mm	120 mm	331	25,88
82433	3	150 - 165 mm	120 mm	331	27,74

FIXup-Bogen 90°



- Einsetzbar bei Rohren mit gleichem Außendurchmesser zu Verbindungen

Art.-Nr.	*	Außendurchmesser	WG	Preis €
82434	0	48 - 41 mm	331	10,82
82435	7	63 - 54 mm	331	12,32
82436	4	89 - 80 mm	331	23,65
82437	1	116 - 105 mm	331	28,82

FIXup-Endkappe



- Einsetzbar als dauerhafter oder vorübergehender Verschluss, als Reinigungsverschluss oder als wiederverwendbare Schutzkappe

Art.-Nr.	*	Außendurchmesser	WG	Preis €
82438	8	50 - 43 mm	331	4,45
82439	5	54 - 63 mm	331	5,07
82440	1	60 - 70 mm	331	5,43
82441	8	80 - 89 mm	331	6,47
82442	5	90 - 100 mm	331	7,50
82443	2	105 - 114 mm	331	7,76
82444	9	115 - 125 mm	331	10,35
82445	6	143 - 146 mm	331	13,51
82446	3	150 - 162 mm	331	15,73

FIXup-Siphonbogen



- Einsetzbar bei allen herkömmlichen Wasch- und Spültischen

Art.-Nr.	*	Außendurchmesser	WG	Preis €
82447	0	31 - 37 mm	331	17,03