

# Bewässerungssystem für Bau, Garten- und Landwirtschaft

- Polyethylen-Rohre (PE-HD) nach DIN 8075/19 533
- Geprüft bis 12,5 bar bei 20 °C
- Außendurchmesser 20, 25, 32 und 40 mm
- Einfache Verbindungen mit Klemmverschraubungen
- Alterungsbeständig
- Ab 1 1/2" mit Verstärkungsring aus Edelstahl
- DVGW-Zulassung für Rohre und Fittinge, auch für Trinkwasser zugelassen
- Beregnung mit Kreisregner und Versenkdüse
- Elektronisches Steuergerät mit Anschlussmöglichkeiten für 4 Magnetventile (ermöglicht zeitliche Steuerung verschiedener Bewässerungsleitungen)

## PE-HD Rohr

Art.-Nr./Prüf.-Nr.	Ausführung	Länge m/Rolle	WG	Preis €
86000 3	DN 20, 20 x 1,9 mm = 1/2"	12,5	345	15,06
86001 0	DN 20, 20 x 1,9 mm = 1/2"	25	345	27,48
86002 7	DN 20, 20 x 1,9 mm = 1/2"	50	345	38,82
86005 8	DN 25, 25 x 2,3 mm = 3/4"	12,5	345	20,75
86006 5	DN 25, 25 x 2,3 mm = 3/4"	25	345	39,46
86007 2	DN 25, 25 x 2,3 mm = 3/4"	50	345	61,61
86010 2	DN 32, 32 x 2,9 mm = 1"	12,5	345	29,25
86011 9	DN 32, 32 x 2,9 mm = 1"	25	345	57,42
86012 6	DN 32, 32 x 2,9 mm = 1"	50	345	85,49
86013 3	DN 40, 40 x 3,7 mm = 1 1/2"	50	345	177,38
86014 0	DN 40, 40 x 3,7 mm = 1 1/2"	100	345	306,48

UPMANN PE-HD PN - 12,5 25 x 2,3 DIN 19533 DVGW

## Kupplungsstück

86015 7	20 x 20 mm	345	7,26
86016 4	25 x 25 mm	345	8,55
86017 1	32 x 32 mm	345	11,02
86018 8	40 x 40 mm	345	13,28
86020 1	reduziert 32 x 25 mm	345	11,02
86021 8	reduziert 25 x 20 mm	345	8,55
86022 5	reduziert 40 x 32 mm	345	13,28



## Anschlussverschraubung

86025 6	20 mm x 1/2" AG	345	4,63
86026 3	20 mm x 3/4" AG	345	4,63
86030 0	25 mm x 1/2" AG	345	5,38
86031 7	25 mm x 3/4" AG	345	5,38
86032 4	25 mm x 1" AG	345	5,38
86035 5	32 mm x 3/4" AG	345	6,67
86036 2	32 mm x 1" AG	345	6,67
86037 9	40 mm x 1 1/2" AG	345	8,28
86040 9	20 mm x 1/2" IG	345	5,86
86041 6	20 mm x 3/4" IG	345	5,86
86045 4	25 mm x 3/4" IG	345	6,34
86046 1	25 mm x 1" IG	345	6,34
86050 8	32 mm x 3/4" IG	345	7,05
86051 5	32 mm x 1" IG	345	7,05
86052 2	40 mm x 1 1/2" IG	345	8,87



## Winkel 90°

86060 7	20 x 20 mm	345	7,58
86061 4	25 x 25 mm	345	8,55
86062 1	32 x 32 mm	345	10,43
86063 8	40 x 40 mm	345	13,50



## Winkelverschraubung 90°

86070 6	20 mm x 1/2" IG	345	7,05
86071 3	20 mm x 3/4" IG	345	7,05
86075 1	25 mm x 1/2" IG	345	8,33
86076 8	25 mm x 3/4" IG	345	8,33
86077 5	25 mm x 1" IG	345	8,33
86080 5	32 mm x 3/4" IG	345	9,73
86081 2	32 mm x 1" IG	345	9,73
86082 9	40 mm x 1 1/2" IG	345	10,38
86085 0	20 mm x 1/2" AG	345	6,56
86087 4	25 mm x 3/4" AG	345	6,67
86088 1	25 mm x 1" AG	345	6,67
86090 4	32 mm x 1" AG	345	8,33
86095 9	40 mm x 1 1/2" AG	345	9,09

