

intimus[®] 155



Bedienung

- Ein-/Aus-Schaltung automatisch über Lichtschranke
- Abschaltung bei Überlastung durch Auto-Stop und Rücklauffaste

Ausstattung

- Einwurföffnung für allgemeine Papierabfälle

Technik

- Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl



**4 mm
Streifen**

Schneidwerk unempfindlich gegen

Büroklammern	ja
CDs / DVDs	nein
3,5" Disketten	nein
Kunden- / Kreditkarten	ja
Reisepässe	nein
5 1/4" Disk	ja
Mikrofilme	ja
Personalausweise	ja
Heftklammern	ja
lam. Papier/ Overhead Folien	ja
Papier und Farb- karton	ja

Leistungsdaten intimus 155

Streifenbreite	4 mm
Schneidleistung*	10 - 12 Blatt
Sicherheit nach DIN 32757-1	Stufe 2
Arbeitsbreite	230 mm
Schnittgeschwindigkeit	0,04 m/Sek.
Auffangbehälter / Volumen	26 l
Geräuschpegel	55 dB(A)
Aufnahmeleistung/ Anschluss	0,30 / 230 kW/Volt
Abmessungen B / T / H ca.	35/25/55 cm
Gewicht ca.	9 kg

* bezogen auf 70g/m² DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren. Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.
Stand 1/2006

