

intimus[®] 852 VS



**3,8 x 40 mm
Cross Cut**

Bedienung

- Ein- /Aus-Schaltung automatisch über Lichtschranke
- Ein-/Aus-Schaltung manuell über Soft-Touch-Folientastatur
- Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Auto-Reverse

Ausstattung

- Anzeige für Betriebsbereitschaft
- Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet
- Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar
- Großflächige Ablage - platzsparend wegklappbar
- Ausziehbarer Schieberahmen mit auswechselbarem, umweltfreundlichen PE-Auffangbeutel

Technik

- Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl

Schneidwerk unempfindlich gegen

Büroklammern	ja
CDs / DVDs	ja
3,5" Disketten	ja
Kunden- / Kreditkarten	ja
Reisepässe	ja
5 1/4" Disk	ja
Mikrofilme	ja
Personalausweise	ja
Heftklammern	ja
lam. Papier/ Overhead Folien	ja
Papier und Farbkarton	ja

Leistungsdaten intimus 852 VS

Partikelgröße	3,8 x 40 mm
Schneidleistung*	60 - 70 Blatt
Sicherheit nach DIN 32757-1	Stufe 3
Arbeitsbreite	444 mm
Schnittgeschwindigkeit	0,04 - 0,36 m/Sek.
Auffangbehälter / Volumen	200 l
Geräuschpegel	56 - 67 dB(A)
Aufnahmeleistung/ Anschluss	2,3-2,9/230 kW/Volt
Abmessungen B / T / H ca.	75/55/160 cm
Gewicht ca.	190 kg

* bezogen auf 70g/m² DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren. Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.
Stand 1/2006

