

# MacBook Air

Das dünnste Notebook der Welt.



## Herausragende MacBook Air Merkmale



Multi-touch-Trackpad

Durch Streichen oder Auf-/Zuziehen zoomen, drehen und blättern Sie auf dem Multi-touch-Trackpad. Diese zeichenbasierte Form der Eingabe, bekannt vom iPhone und iPod touch, wurde für das MacBook Air angepasst.



Mini DisplayPort

Ein Anschluss für eine rein digitale, schnelle und absolut reibungslose Verbindung zu externen Bildschirmen bis hin zu großen 30" Displays. Er sorgt für echtes Plug&Play beim Anschließen des neuen Apple LED Cinema Display. Darüber hinaus unterstützt er auch VGA- und DVI-Verbindungen.

Das MacBook Air ist ein leistungsstarkes Notebook der Federgewichtsklasse ohne Kompromisse in der Ausstattung. Es bietet einen brillanten 13,3" Breitformat-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine normalgroße Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, ein großes Trackpad mit Multi-touch-Technologie, eine integrierte iSight Videokamera, 802.11n Wi-Fi Technologie<sup>(1)</sup>, 2 GB Arbeitsspeicher und einen leistungsstarken Intel Core 2 Duo Prozessor. Und das alles in einem unglaublich flachen Design. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium misst gerade einmal 0,4 cm an seiner flachsten und 1,94 cm an seiner höchsten Stelle. Das MacBook Air wiegt nur 1,36 kg<sup>(2)</sup> und seine Batterielaufzeit beträgt bis zu 4,5 Stunden. Ein neuer Maßstab für mobiles Computing.

MacBook Air	1,86 GHz MacBook Air	2,13 GHz MacBook Air
<b>Prozessor</b>	1,86 GHz Intel Core 2 Duo 1066 MHz Frontside-Bus 6 MB gemeinsam genutzter L2-Cache	2,13 GHz Intel Core 2 Duo 1066 MHz Frontside-Bus 6 MB gemeinsam genutzter L2-Cache
<b>Arbeitsspeicher</b>	2 GB 1066 MHz DDR3-SDRAM (On-Board)	
<b>Festplatte</b> <sup>(3)</sup>	120 GB Serial ATA, 4.200 U/Min.	128 GB Solid-State-Festplatte
<b>Optisches Laufwerk</b> <sup>(4)</sup>	Option: externes MacBook Air USB SuperDrive Laufwerk (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)	
<b>Grafikunterstützung</b>	NVIDIA GeForce 9400M mit 256 MB gemeinsamem DDR3-SDRAM <sup>(5)</sup>	
<b>Video</b>	Integrierte iSight Kamera Mini DisplayPort Ausgang mit Unterstützung für DVI-, Dual-Link-DVI- und VGA-Videosignale (erfordert Adapter, die separat erhältlich sind)	
<b>Bildschirm</b>	13,3" Breitformat-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige (33,78 cm Diagonale) Unterstützte Auflösungen: 1280 x 800 (nativ), 1152 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 500, 720 x 480 und 640 x 480 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 16:10; 1024 x 768, 800 x 600 und 640 x 480 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 4:3; 720 x 480 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 3:2	
<b>Audio</b>	Integrierter Monolautsprecher, internes omnidirektionales Mikrofon, analoger Audioausgang/Kopfhöreranschluss	
<b>Funktechnologie</b>	AirPort Extreme Wi-Fi Funktechnologie (basierend auf der IEEE 802.11n Entwurfs-spezifikation), kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g (1) Internes Bluetooth 2.1 + EDR Modul (Enhanced Data Rate)	
<b>Ethernet</b>	Apple USB Ethernet Adapter (mitgeliefert)	
<b>Eingabe</b>	Normalgroße beleuchtete Tastatur mit Sensor für das Umgebungslicht, Multi-Touch-Trackpad	
<b>Erweiterung</b>	Ein USB 2.0 Anschluss	
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	0,4 bis 1,94 x 32,5 x 22,7 cm	
<b>Gewicht</b> <sup>(2)</sup>	1,36 kg	
<b>Batterielaufzeit</b> <sup>(6)</sup>	Bis zu 5 Std. netzunabhängiger Betrieb	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	MagSafe Power Adapter, Reinigungstuch, Installations-/Wiederherstellungs-DVDs, gedruckte und elektronische Dokumentation, Apple USB Ethernet Adapter	
<b>Mitgelieferte Software</b>	Mac OS X 10.5 Leopard (umfasst Time Machine, Übersicht, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Adressbuch, QuickTime, iCal, DVD-Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools) iLife '09 (umfasst iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)	

(1) Basierend auf dem IEEE 802.11n Entwurfsstandard. Auch mit IEEE 802.11a/b/g kompatibel. (2) Das Gewicht kann abhängig von Konfiguration und Fertigungsprozess variieren. (3) 1 GB = 1 Milliarde Byte, die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer. (4) Das kombinierte DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk kann CDs und DVDs abspielen und CDs brennen. Das SuperDrive Laufwerk kann sowohl CDs als auch DVDs abspielen und brennen. (5) Der für Mac OS X verfügbare Speicher kann je nach Grafikanforderungen variieren. Die Mindestzuteilung beträgt für den Grafikspeicher 256 MB. Bei der Verwendung eines externen Bildschirms sind zusätzlich 16 MB erforderlich. (6) Für den netzunabhängigen Betrieb wird die Batterielaufzeit beim drahtlosen Surfen auf verschiedenen Websites und beim Bearbeiten von Text in einem Textverarbeitungsdokument mit einer Bildschirmhelligkeit von 50 % gemessen. Wiederaufladbare Batterien haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen irgendwann ersetzt werden. Die Batterielaufzeit kann je nach Verwendung und Einstellungen variieren. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite: [www.apple.com/de/batteries](http://www.apple.com/de/batteries).



### Apple USB Ethernet Adapter

Mit dem Apple USB Ethernet Adapter stellen Sie eine Verbindung von Ihrem MacBook Air zu einem Ethernet-Netzwerk her. Dieser kleine und leichte Adapter wird mit dem USB 2.0 Anschluss Ihres MacBook Air verbunden und stellt einen RJ-45-Anschluss bereit, der 10/100BASE-T Leistung unterstützt.

### Apple USB Modem

Wenn Sie für den Zugriff auf Internet und E-Mail eine Wahlverbindung verwenden, ist das externe Apple USB Modem ideal für Sie geeignet. Einfach das Modem mit dem USB-Anschluss Ihres Mac verbinden und das Telefonkabel an das Modem anschließen. Öffnen Sie die Systemeinstellung „Netzwerk“ in Mac OS X, geben Sie Ihre Verbindungsdaten ein und klicken Sie dann in „Verbinden“. Das ist schon alles.

## Zubehör für MacBook Air

Mac + PC



### MacBook Air SuperDrive

Das kompakte und praktische MacBook Air SuperDrive Laufwerk wird mit einem USB-Kabel an Ihr MacBook Air angeschlossen und lässt sich zum Mitnehmen leicht in einer Tasche verstauen. Sie können damit neue Software installieren und CDs und DVDs, einschließlich Double-Layer-DVDs, abspielen und brennen.

Abmessungen:  
139 x 139 x 17 mm (L x B x H),  
Gewicht: 320 g, erfordert Mac-Book Air mit freiem USB 2.0 Anschluss

Mac + PC



### Time Capsule

Geniale Kombination aus Server-Festplatte und 802.11n Basisstation. Arbeitet nahtlos mit Time Machine von Mac OS X Leopard zusammen.

- 802.11n WLAN
- Dual-Band WiFi – gleichzeitige Nutzung verschiedener Frequenzbänder, um für alle Wi-Fi-Geräte bestmögliche Leistung und Reichweite zu gewährleisten
- bis zu 5-fache Leistung und doppelte Reichweite verglichen mit 802.11g Funknetzwerken<sup>2</sup>
- ein USB Anschluss
- drei Gigabit Ethernet LAN Anschl.
- ein Gigabit Ethernet WAN Anschl.
- WPA/WEP Verschlüsselung sowie integrierte NAT-Firewall
- eingebaute Festplatte mit 500 GB oder 1 TB (1024 GB)

### AirPort Extreme Basisstation mit 802.11n

Die einfache Lösung für schnelle Funkverbindungen. Ohne Festplatte.



### Drahtlose Apple Mighty Mouse

- Laser-Tracking-Technologie erlaubt präzises Arbeiten auf unterschiedlichen Oberflächen
- Stromversorgung über eine oder zwei AA-Batterien gewährleistet hohe Mobilität
- berührungsempfindliche Technologie erkennt, ob die Maus links oder rechts geklickt wird

### Apple Wireless Keyboard

- eloxiertes Aluminium
- extrem flach, sehr geringer Platzbedarf
- Tastatur besitzt tief eingetastete Tasten für einen angenehmen Anschlag und Sondertasten für den direkten Zugriff auf Funktionen Ihres Macs, z.B. Exposé oder Dashboard

Maus und Tastatur arbeiten mit Bluetooth Funktechnologie.

Mac + PC



### AirPort Express Basisstation mit 802.11n und AirTunes

Die AirPort Express Basisstation mit AirTunes ermöglicht es, iTunes Musik über ein drahtloses Netzwerk mit der Stereoanlage oder den Aktivlautsprechern abzuspielen. Wird die Basisstation an ein ADSL- oder Kabelmodem angeschlossen, können bis zu 10 Benutzer gleichzeitig im Web surfen, E-Mails senden und Mitspieler bei Multiplayer-Spielen schlagen – ohne Kabel. AirPort Express ist ideal für unterwegs.

\* Der drahtlose Zugriff auf das Internet erfordert einen entsprechend ausgestatteten Computer, eine Basisstation oder einen anderen Zugangspunkt sowie den Internet-Zugang (hierfür können Gebühren anfallen). Einige Internet-Anbieter sind derzeit noch nicht mit AirPort Express kompatibel. Für die drahtlose USB-Druckerunterstützung sind ein kompatibler Drucker und Mac OS X 10.2.7 (oder neuer) oder Windows XP, Windows Vista oder Windows 2000 erforderlich



### 24" Apple LED Cinema Display

Das speziell für die neue MacBook-Familie gebaute LED Cinema Display lädt über den MagSafe Anschluss Ihr Notebook auf. Das LED Cinema Display aus Aluminium und Glas ist die perfekte Ergänzung zur neuen MacBook Produktfamilie

- 24" (60,96 cm Diagonale)
- optimale Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln
- 16,7 Millionen Farben
- Helligkeit: 330 cd/m<sup>2</sup>
- Mini DisplayPort
- MagSafe Anschluss
- USB 2.0 Hub mit drei Anschlüssen
- Integriertes Lautsprechersystem sowie iSight Kamera mit Mikrofon



### MagSafe Airline Adapter

Der MagSafe Airline Power Adapter versorgt Ihr MacBook Air über den Anschluss Ihres Sitzes im Flugzeug mit Strom. Der Adapter arbeitet mit EmPower-Anschlüssen wie auch mit 20-mm-Anschlüssen. Der magnetische Stecker stellt eine sichere Verbindung her und trennt die Verbindung zum Computer bei übermäßiger Kabelspannung.

Bitte beachten: Mit dem MagSafe Airline Power Adapter wird die Batterie nicht aufgeladen. Der MagSafe Airline Power Adapter ist nicht mit Anschlüssen im Auto kompatibel.



### World Traveler Kit

Die sechs Netzteiladapterstecker des World Traveler Kit funktionieren in Nord-Amerika, Japan, China, UK & Irland, Kontinental-Europa, Korea, Australien und Hong Kong. Verbinden Sie die Netzteiladapterstecker einfach mit Ihrem weissen MacBook Air Netzteil und schon können Sie loslegen.

Bitte beachten: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr MacBook Air in Ihren Reiseländern auch laden können.



### Mini DisplayPort auf-DVI-Adapter

Über den Mini DisplayPort auf-DVI-Adapter können Sie einen fortschrittlichen digitalen Monitor wie das 20" oder 24" Apple Cinema Display an ein MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air mit einem Mini DisplayPort anschließen.

### Mini DisplayPort auf-VGA-Adapter

Über den Mini DisplayPort auf-VGA-Adapter können Sie vorhandene analoge Monitore an ein MacBook, MacBook Pro oder MacBook Air mit einem Mini DisplayPort anschließen.



Mac + PC

### Apple TV

Apple TV ist eine komfortable Möglichkeit, Musikvideos, Filmtrailer, Podcasts, Fotos und YouTube Videos vom Mac oder PC auf einem Breitbild-TV drahtlos wiederzugeben. Apple TV verbindet sich mit nahezu allen modernen Breitbild-Fernsehern. Mit der Apple Remote Fernbedienung und der intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche lassen sich digitale Medienarchive schnell durchsuchen. Apple TV verfügt über eine 40 GB bzw. 160 GB Festplatte, die bis zu 200 Stunden Video, 36.000 Songs, 25.000 Fotos oder eine Kombination aus allem aufnimmt.<sup>(1)</sup>



### AppleCare Protection Plan für MacBook Air

Der AppleCare Protection Plan verlängert den kostenlosen 90-tägigen Telefon-Support und die einjährige Herstellergarantie für Ihren Computer auf erstklassigen Support von bis zu 3 Jahren.

Im Leistungsumfang des Plans enthalten sind Telefon-Support, weltweite Reparaturleistungen, Vor-Ort-Reparaturen für Desktop-Computer (nicht an allen Standorten verfügbar), Web-basierte Support-Ressourcen und die Software TechTool Deluxe von Micromat.

## Inklusive iLife '09 für Musik, Fotos, Filme und Blogs.



iLife '09 ist die neueste Generation der Apple Softwarepalette für digitale Medien. Mit iPhoto ist Importieren, Verwalten und Bearbeiten von Digitalfotos kinderleicht. MobileMe Mitglieder können Bilder per Mausclick in ihrer eigenen MobileMe Galerie im Internet veröffentlichen<sup>(2)</sup>. Ansprechende Filme erstellen mit iMovie. Ganz einfach per Drag & Drop mit von Apple gestalteten

iMovie Themen.<sup>(3)</sup> Für die Erstellung ansprechender DVDs ist iDVD das ideale Programm. GarageBand<sup>(4)</sup> ist die Komplettlösung für die Erstellung von Podcasts in professioneller Qualität. Darüber hinaus ist iWeb<sup>(5)</sup> darin enthalten, ein innovatives Programm für die Gestaltung beeindruckender Web-Sites.

(1) Die Angabe der Videolauzeit bezieht sich auf iTunes Videos mit einer Auflösung von 640x480. Die angegebene Speicherkapazität an Songs basiert auf 4-minütigen Songs und einer Kodierung mit 128 Kbit/sek. in das AAC-Format. Die Zahl der Fotos ergibt sich aus der Anzahl der Fotos, die von iTunes an Apple TV übertragen werden können. Die tatsächliche Kapazität kann mit der Art des Contents variieren. (2) Für das Veröffentlichen einer MobileMe Galerie ist Mac OS X 10.5.6 (oder neuer) und MobileMe erforderlich. Die MobileMe Dienste sind für Personen ab 13 Jahren verfügbar. Jährliche Mitgliedsgebühr und ein Internet-Zugang sind erforderlich. Es gelten die Nutzungsbedingungen. (3) Mac OS X 10.5.6 (oder neuer) ist für iMovie Themen und Echzeiteffekte erforderlich. (4) iWeb erfordert Internet-Zugang und einen Web-Server – MobileMe wird empfohlen. (5) Die Angabe der Videolauzeit bezieht sich auf iTunes Videos mit einer Auflösung von 640x480. Die angegebene Speicherkapazität an Songs basiert auf 4-minütigen Songs und einer Kodierung mit 128 Kbit/sek. in das AAC-Format. Die Zahl der Fotos ergibt sich aus der Anzahl der Fotos, die von iTunes an Apple TV übertragen werden können. Die tatsächliche Kapazität kann mit der Art des Contents variieren. (6) Time Capsule basiert auf dem IEEE 802.11n Entwurfsstandard und ist mit IEEE 802.11a, IEEE 802.11b und IEEE 802.11g kompatibel. Die Leistung basiert auf einem Vergleich mit den 802.11g Produkten von Apple. Der Vergleich setzt ein Time Capsule Netzwerk mit 802.11n fähigem Computer voraus. Die Geschwindigkeit und die Reichweite sind geringer, wenn sich ein 802.11a/b/g Produkt im Netzwerk befindet. Der Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk erfordert einen AirPort oder AirPort Extreme fähigen Computer oder einen anderen Wi-Fi zertifizierten 802.11a/b/g fähigen Computer. Die tatsächliche Leistung kann abhängig von der Reichweite, der Verbindungsrate, den Umgebungsbedingungen, der Größe des Netzwerks und anderen Faktoren variieren. Die Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen ab.