

► zur Lagerung von Sand oder Salz

Diese aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE) hergestellten Behälter zeichnen sich durch Langlebigkeit und Wartungsfreiheit aus. Stabile Deckel mit integrierten Scharnieren ermöglichen einen schnellen Zugriff auf das Streugut.

- schlagfest
- korrosionsunempfindlich
- stapelbar



ab 125,-



Streugutbehälter Typ CS durch integrierte Einfuhröffnung auch mittels Stapler transportierbar

Typ	CS 50	CS 100	CS 150
Maße außen B x T x H (mm)	600 x 540 x 400	700 x 640 x 580	860 x 700 x 800
Volumen (l)	50	100	150
Bestell-Nr. PE	128-302-60	128-303-60	128-304-60
Preis € / St.	125,-	182,-	219,-



Die Streugutmenge / Streubreite lässt sich mittels Regler einstellen.

18 Liter, Bestell-Nr. 129-344-60



ab 194,-

22 Liter, Bestell-Nr. 138-123-60

Streugutwagen

gleichmäßige Verteilung des Streugutes bei minimalem Verbrauch.

- Behälter und Streuteller aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
- Die Streugutwagen mit 30 und 85 Liter verfügen über erhöhte Tragkraft von 23 bzw. 45 kg.



85 Liter, Bestell-Nr. 138-126-60

598,-



30 Liter, Bestell-Nr. 138-125-60

329,-

Volumen (l)	18	22	30	85
Behältermaße (mm)	Ø 300 x 280	400 x 290 x 220	Ø 360 x 320	540 x 540 x 390
Traglast gesamt (kg)	12	15	23	45
Bestell-Nr.	129-344-60	138-123-60	138-125-60	138-126-60
Preis € / St.	194,-	204,-	329,-	598,-