

Euronorm-Drehstapelbehälter durchbrochen oder geschlossen

aus schlagfestem Polyethylen. Temperaturbeständig von -40 bis +60°C. Physiologisch einwandfrei, formstabil, hochbelastbar und Rollenbahngesegnet.

Polyethylen 



Länge x Breite mm	600 x 400						
Höhe mm	150	200	250	300	350	400	
Inhalt Liter	25	32	40	50	60	70	
Wände u. Boden	grau	762 699	762 702	762 713	762 724	762 735	707 147
durchbrochen	weiß	742 283	742 294	742 308	742 319	742 341	---
		---	---	---	---	---	---
Wände u. Boden	grau	762 757	762 768	762 779	762 804	762 815	762 826
geschlossen	weiß	742 363	742 374	742 385	742 396	742 421	742 432
	blau	883 128	883 139	701 105	883 161	701 106	883 172
		---	---	---	---	---	---
Stülpedeckel	grau	762 837	---	---	---	---	---
	weiß	742 443	---	---	---	---	---
	blau	701 108	---	---	---	---	---

Dreh-Stapelbehälter mit Durchfassgriffen

aus bruchfestem Polypropylen. Temperaturbeständig von -10 bis +60°C, lebensmittelecht. Bedingt öl-, benzin- und säurefest. Deckel aus schlagzähem Polystyrol. Glatter Boden – für alle Fördersysteme geeignet. Mit und ohne Deckel stapelbar. Stapellast ca. 100 kg.

5 Jahre Garantie

Polypropylen 



Länge x Breite mm	300 x 200	400 x 280	590 x 380	590 x 380	600 x 400	800 x 400
Höhe mm	150	180	135	202	300	300
Inhalt Liter	6	13	18	34	50	70
blau	186 962	186 973	---	187 182	187 193	187 207
gelb	186 995	187 003	---	187 218	187 229	187 251
rot	187 025	187 036	---	187 262	187 273	187 284
grau	187 058	187 069	---	187 295	187 309	187 331
grün	187 105	187 116	187 127	187 342	187 353	187 364
	---	---	---	---	---	---
Deckel	187 138	187 149	187 171	187 375	187 386	187 397
	---	---	---	---	---	---

Dreh-Stapelbehälter mit Griffleisten

aus bruchfestem Polypropylen. Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff. Glatter Boden – für alle Fördersysteme geeignet. Leicht zu reinigen durch glatte Innenseiten. Mit und ohne Deckel stapelbar. Stapellast 100 kg.

Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück.

5 Jahre Garantie



Länge x Breite mm	600 x 400	650 x 450	600 x 400
Höhe mm	250	280	350
Inhalt Liter	45	60	65
blau	701 109	701 114	701 120
gelb	701 110	701 115	701 121
rot	701 111	701 116	701 122
grau	701 112	701 117	701 123
grün	701 113	701 119	701 124
Preis/VE	---	---	---
Deckel, 600 x 400 mm	701 125	---	701 126
VE = 5 Stück	---	---	---



Polypropylen 