

## **ORION** Reduzierhülsen

DIN 2185

**Anwendung:** für Werkzeuge mit Morsekegel.

**Ausführung:** Innen- und Außenkegel nach DIN 228, gehärtet, Innen- und Außenkegel geschliffen.



Außenkegel/Innenkegel	MK	1/0	2/1	3/1	3/2	4/1	4/2	4/3	5/2	5/3	5/4	6/5
Gesamtlänge	mm	80	92	99	112	124	124	140	156	156	171	218
<b>21102</b>	Bez.-Nr.	<b>010</b>	<b>021</b>	<b>031</b>	<b>032</b>	<b>041</b>	<b>042</b>	<b>043</b>	<b>052</b>	<b>053</b>	<b>054</b>	<b>065</b>
Stückpreis	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Prod.-Gr. 207