



System-Montagetische höhenverstellbar bis 1100 mm

Optisch ansprechende Montagetische, die sich individuell an die Bedürfnisse anpassen lassen. Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Tischplatte, Stärke 25 mm, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiß. Die Arbeitshöhe kann stufenlos von 700 - 1100 mm verstellt werden. Die Verstellung erfolgt über ein stabiles Gleitsystem aus Aluminium, wahlweise über Inbusschrauben, Handkurbel oder über Elektromotor (19 mm/s). Tische können lückenlos nebeneinander oder an der Wand platziert werden. Die Montage der Aufbauten erfolgt fest auf der Tischplatte und gewährleistet somit höchstmögliche Stabilität.

Auf Anfrage alle Artikel auch als ESD-Ausführung erhältlich.



Seitenplatte

Montage am Untergestell des Tisches, wahlweise links oder rechts. L x T 400 x 800 mm, Traglast 50 kg.

401 955 ---

Eckplatte

Zur 90°-Verbindung von 2 Montagetischen. Seitenlänge 800 x 800 mm. Traglast 50 kg. Nur für Tische mit Höhenverstellung mittels Inbusschrauben.

401 957 ---

Platte L x T mm	1500 x 800	1800 x 800
mit Inbusschrauben	401 942	401 943
	---	---
mit Handkurbel	401 946	401 947
	---	---
mit Elektromotor	401 950	401 951
	---	---

Höhenverstellmöglichkeiten



Einfaches Verstellen der Arbeitshöhe von 700 - 1100 mm für Sitz- oder Steharbeitsplätze mittels Inbusschrauben, Handkurbel oder Elektromotor.