

Universal Matten in Schalen

► Fangen Sie Öltropfen unter Maschinen sicher auf.

- zum Auffangen von nicht aggressiven Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, Kühl- und Lösungsmitteln, z. B. unter Maschinen, Transportbändern und an anderen engen Stellen
- Selbst wenn die Matte einmal getränkt sein sollte, bleibt der Boden sauber, denn die Wanne fängt die Flüssigkeit sicher auf.
- Schalen erhalten Sie in 3 Größen mit jeweils 25 Matten.
- Matten bestehen aus einem saugfähigen Bindevlies und verhindern ein Verspritzen der Flüssigkeiten.



Anwendungsbeispiel



Schalen, Maße (L x B x H) (mm)	600 x 460 x 50	--	1000 x 600 x 90	--	1320 x 600 x 90	--
Matten, Maße L x B (mm)	540 x 410	540 x 410	540 x 950	540 x 950	540 x 1240	540 x 1240
Verpackungseinheit (VE)	1 Schale mit 25 Matten	25 Matten zum Nachfüllen	1 Schale mit 25 Matten	25 Matten zum Nachfüllen	1 Schale mit 25 Matten	25 Matten zum Nachfüllen
Aufnahmekapazität (l/VE)	19	19	44	44	56	56
Bestell-Nr.	123-116-60	123-117-60	123-121-60	123-123-60	123-126-60	123-127-60
Preis € / St.	58,-	43,50	71,50	61,-	86,-	75,50

Kissen ► zur Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen, z. B. an tropfenden Maschinen

- als Unterlage bei Reparaturen und Wartungen
- dank der günstigen Abmessungen und flexiblen Form ideal an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- Die Kissenfüllung besteht aus sehr saugstarkem Fein-Faser-Bindevlies.

Universal		
• zur universellen Anwendung		
Maße L x B (mm)	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Kissen	16 Kissen
Aufnahmekapazität (l/VE)	69	92
Bestell-Nr.	123-134-60	123-135-60
Preis € / VE	142,-	125,-
Kissen in Schalen		
Verpackungseinheit (VE)	6 Schalen und 12 Kissen	
Schale, Maße (L x B x H) (mm)	300 x 300 x 80	
Aufnahmekapazität (l/VE)	27	
Bestell-Nr.	123-130-60	
Preis € / VE	83,50	



Öl-Kissen zum Auffangen lästiger Tropfen an Maschinen

ab 125,- / Pack

16 Kissen à 46 cm x 46 cm

ab 136,- / Pack

30 Kissen à 25 cm x 25 cm

Öl		
• wenn Sie nur Öl, aber kein Wasser aufsaugen wollen		
• ideal zur Verwendung im Freien		
Maße L x B (mm)	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Kissen	16 Kissen
Aufnahmekapazität (l/VE)	92	123
Bestell-Nr.	123-132-60	123-133-60
Preis € / Pack	136,-	114,-

Spezial		
• bestens geeignet für Säuren, Laugen oder andere aggressive Flüssigkeiten, z. B. in Laborbereichen		
Maße L x B (mm)	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Kissen	16 Kissen
Aufnahmekapazität (l/VE)	69	92
Bestell-Nr.	123-136-60	123-137-60
Preis € / Pack	164,-	142,-



83,50 / VE

Kissen in Schalen VE = 12 Kissen mit 6 Schalen, Bestell-Nr. 123-130-60, € 83,50 /

Kissen in Schalen
Zu den Universal-Kissen der Größe 25 x 25 cm sind passende Schalen erhältlich, die unter tropfende und undichte Maschinen, Hähne und Rohrverbinder gestellt werden können. Flüssigkeiten werden so sicher und sauber aufgefangen, ohne zu spritzen. Selbst wenn das Kissen vollständig getränkt ist, bleibt der Boden sauber.