


Acer AL2423WD 24" mit Format

Der **AL2423WD** ist ein hochauflösendes Widescreen-Display für professionelle Anwender, intelligent kombiniert mit einem schlanken Design für das ultimative visuelle Ergebnis und erhöhte Produktivität. Ein qualitativ hochwertiges Display neuester Generation mit der neuesten ACM Technologie und neuester LCD Technologie mit DVI-HDCP und „Zero Bright Dot“ Unterstützung in Verbindung mit optisch ansprechendem Design und ist somit in Verbindung mit einem Notebook oder Desktop PC hervorragend für professionelle Anwender geeignet.



- Das **innovative** AL2423WD kombiniert die digitale(DVI) Videoschnittstelle für volle Kompatibilität und Leistungsoptimierung mit den neuesten PC Grafikkarten.
- Das AL2423WD verfügt über **weite Blickwinkel** von 160° und ist damit bestens für Gruppendiskussionen oder zum Darstellen von mehreren Applikationen gleichzeitig geeignet.
- Die **schnelle Reaktionszeit** von 5ms sorgt für flüssige Bewegungen bei Videos, aktionbeladenen Spielen und anspruchsvollen Grafikanwendungen.
- Mit einem Längenverhältnis von 16:10 hat das AL2423WD eine **hochauflösende Belichtung**, sowie genug Platz um mehr als zwei Din A4 Seiten parallel auf dem Monitor oder zusätzliche Toolbars anzuzeigen.
- Die ausgezeichnete ACM Technologie (Adaptive Contrast Management) unterstützt das **sehr hohe Kontrastverhältnis von 2500:1** zusammen mit einer Helligkeit von 400 cd/m2 und dem zukunftsweisenden DVI-HDCP Anschluss, reproduziert scharfe Bilder und klare Details, ob arbeitend mit mehrfachen Hochleistungs-CAD Anwendungen oder normalen Excel-Tabellen.
- Das AL2423WD unterstützt die neuen **hochwertigen Displays** in der Pixelfehlerklasse 1. Ein "Bright Dot" ist ein ständig leuchtender Pixel, ein Pixelfehler Fehlertyp 1 nach ISO 13406-2. Wir garantieren 0 Pixelfehler Fehlertyp 1 – Zero Bright Dot - Garantie.



Acer AL2423WD 24" mit Format

Technische Spezifikationen	
Bezeichnung	Acer AL2423WD
Artikel-Nr.	ET.F23WZ.D02
EAN-Nr.	4718235308117
Display-Typ	24"Widescreen
Sichtbare Bildschirmgröße HxB	547 x 352mm
Pixelabstand	0,270mm x 0,270mm
Kontrast	2500:1 ACM
Blickwinkel h/v	160°/160°
Max. darstellbare Farben	16,7Mio. (6+HiFRC)
Max. Auflösung	1920x1200 bei 60Hz
Helligkeit	400cd/m2
Reaktionszeit	5ms
Eingangssignal	Dual (VGA & DVI mit HDCP)
Höhenverstellbar	Nein
Pivot-Funktion	Nein
Lautsprecher	2W x 2
Front Panel Einstellungsmöglichkeiten	Power On/Off, Select Up/Down, Adjust Value +/-
On-Screen-Display (OSD)	Kontrast, Helligkeit, H-Position, V-Position, Phase (Pixe Adjust), Recall Defaults, Auto Adjust, Uhrzeit, 5 Sprachen, Farb-Balance, OSD Position, Information, YUV Adjustment
Abmessungen (BxHxT)	572 x 454 x 297 mm
Netto-Gewicht	7,9kg
Netzteil	intern
Stromverbrauch	89W, >1W, >1.3W
Power-Management	VESA DPMS Standard (100 x 100mm)
Zertifikate	UL, CUL, TÜV-GS, T-mark, FCC-B, CE, TCO03, ISO 13406-2 konform
VESA Mountable	Ja, 100 x 100mm
Kensington Lock Support	Ja
Lieferumfang	Handbuch, Stromkabel, VGA-Kabel, DVI Kabel

