

iMac

Der ultimative All-in-One Computer.
Jetzt mit dem ultimativen Display.



Herausragende iMac Merkmale



Extrem flaches All-In-One Gehäuse, das aus nur einem Stück eloxiertem Aluminium gefertigt ist. Das Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung im 16:9-Format sorgt für brillante Farbwiedergabe.



Die 21,5" und 27" Modelle des iMac haben schnelle Intel Core 2 Duo Prozessoren mit bis zu 3,33 GHz. Der 27" iMac erhält mit einem 2,66 GHz Intel Core i5 Prozessor oder einem 2,8 GHz Intel Core i7 Prozessor Quad-Core Power. Vier Prozessorkerne sorgen für eine bis zu 2x schnellere Leistung.



Moderne Anschlüsse: Kopfhörer-/optischer Audio-Ausgang, Line-In/optischer Audio-Eingang, vier USB 2.0 Anschlüsse, ein FireWire 800 Anschluss, Mini DisplayPort, 10/100/1000BASE-T (Gigabit) Ethernet.

Die komplett neue iMac-Familie kombiniert brillante 21,5" und 27" Breitbild-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung in neuem Design – mit Glas von einer Ecke zur anderen – mit einem nahtlosen Aluminium-Gehäuse. Das 16:9 Bildformat der neuen Displays ist ideal um darauf Filme und TV-Sendungen in HD-Qualität aus iTunes zu betrachten oder eigene Videos und Fotos mittels iLife zu bearbeiten und anzusehen. Es ist zudem die schnellste iMac-Serie aller Zeiten. Für die perfekte Bedienung wird jeder neue iMac mit einem Wireless Keyboard und der neuen kabellosen Magic Mouse ausgeliefert. Darüber hinaus erfüllen die neuen iMacs die strengen Energy Star 5.0-Anforderungen und erhalten den EPEAT Gold Status.

iMac	21,5" iMac	27" iMac	27" iMac (Quad-Core)
Prozessor	3,06 GHz Intel Core 2 Duo		2,66 GHz Intel Core i5 (Quad-Core)
L2/L3-Cache	3 MB gemeinsam genutzter L2-Cache		8 MB gemeinsam genutzter L3-Cache
Frontside-Bus	1.066 MHz		–
Arbeitsspeicher	4 GB (zwei 2 GB SO-DIMMs) 1066 MHz DDR3 SDRAM, erweiterbar auf bis zu 16 GB		
Festplatte ¹	500 GB Serial ATA, 7200 U/Min. 1 TB Serial ATA, 7200 U/Min.	1 TB Serial ATA, 7200 U/Min.	
Optisches Laufwerk	8x SuperDrive mit Einzug (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) und 4x Double-Layer-Unterstützung		
Bildschirm	21,5" (54,61 cm sichtbare Diagonale), 16:9 TFT-Aktivmatrix-Widescreendisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige, 1920 x 1080 Pixel, Millionen von Farben, IPS-Technologie	27" (68,58 cm sichtbare Diagonale) TFT-Aktivmatrix-Widescreendisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige, 2560 x 1440 Pixel, Millionen von Farben, IPS-Technologie	
Video	Integrierte iSight Kamera, Mini DisplayPort Ausgang mit Unterstützung für DVI-, Dual-Link-DVI- und VGA-Videosignale (erfordert Adapter, die separat erhältlich sind)	Integrierte iSight Kamera, Mini DisplayPort Ausgang mit Unterstützung für DVI-, Dual-DVI- und VGA-Videosignale (erfordert Adapter, die separat erhältlich sind); Unterstützung von externen DisplayPort Eingangsquellen (erfordert Kabel und Adapter, die separat erhältlich sind)	
Grafikunterstützung	NVIDIA GeForce 9400M mit 256 MB DDR3 SDRAM ² ATI Radeon HD 4670 mit 256 MB GDDR3 Arbeitsspeicher	ATI Radeon HD 4670 mit 256 MB GDDR3 Arbeitsspeicher	ATI Radeon HD 4850 mit 512 MB GDDR3 Arbeitsspeicher
FireWire	Ein FireWire 800 Anschluss, 7 Watt		
USB	Vier USB 2.0 Anschlüsse		
Audio	Integrierte Stereolautsprecher mit zwei internen 17 Watt Hochleistungsverstärkern, internes Mikrofon, optisch-digitaler Audioausgang/Kopfhöreranschluss, optisch-digitaler Audioeingang/analoger Audioeingang		
Ethernet	10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet integriert		
Drahtlose Kommunikation	AirPort Extreme Wi-Fi (802.11n) integriert ³ , internes Bluetooth 2.1 + EDR Modul (Enhanced Data Rate)		
SD Card	SD Card Steckplatz		
Lieferumfang	Apple Wireless Keyboard und Magic Mouse, Netzkabel, Installations-/Wiederherstellungs-DVDs, Reinigungstuch, gedruckte und elektronische Dokumentation. Mac OS X Snow Leopard, umfasst iTunes, Time Machine, Übersicht, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Adressbuch, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools und mehr. iLife '09 umfasst iPhoto, iMovie, GarageBand und iWeb.		

(1) 1 GB = 1 Milliarde Byte und 1 TB = 1 Billion Byte, die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer. (2) Der für Mac OS X verfügbare Speicher kann je nach Grafikanforderungen variieren. Die Mindestgrafiknutzung beträgt 256 MB. (3) Der drahtlose Zugriff auf das Internet erfordert einen drahtlosen Zugangspunkt und den Internetzugang durch einen Internetanbieter (hierfür können Gebühren anfallen).

