

metabo

Alle Maschinen mit geräuscharmem, wartungsfreiem Induktionsmotor, beidseitig mit kugellagerter Welle und Augenschutz gegen Funkenflug. Mit Absaugstutzen.

Bez.-Nr. 020-120 mit 'Notstop'-Schalter

Bez.-Nr. 410 Ständer ohne Absaugung, Höhe 880 mm, Gewicht 19 kg

Lieferung: mit 1 Schleifscheibe, fein (Korn 60) und 1 Schleifscheibe, grob (Korn 36).



Bez.-Nr. 110



Bez.-Nr. 130



Metabo-3-Jahres-Garantie

Registrieren:
www.metabo.com/xxl



Bez.-Nr. 410

Netzspannung	Wechselstrom 230 V, 50 Hz			Drehstrom 400 V, 50 Hz			
	Modell	DS W 5 175	DS W 9200	DS D 6 175	DS D 9201	DS D 9250	
Leerlaufdrehzahl	¹ /min	2840	3000	2840	3000	1500	
Leistungsaufnahme/-abgabe	W	500/370	500/370	550/420	550/420	900/620	
Schleifscheiben-Ø x Breite	mm	175 x 25	200 x 25	175 x 25	200 x 25	250 x 40	
Schleifscheibenbohrung Ø	mm	32	32	32	32	51	
Gewicht	kg	15	16	15	16	33	
70575	Doppelschleifmaschinen	Bez.-Nr.	020	030	110	120	130 ▼
Stückpreis	€		a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
70575	Schleifscheibe Korn 36	Bez.-Nr.	173	203	173	203	253
Stückpreis	€		a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
70575	Schleifscheibe Korn 60	Bez.-Nr.	176	206	176	206	256
Stückpreis	€		a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
70575	Ständer	Bez.-Nr.			410 ▼		
Stückpreis	€				a. A.		