

metabo

Modelle DS 150 W, DS 175 W, DS 175 D, DS 200 D für Trockenschliff,
Lieferung: mit 2 Normalkorund-Schleifscheiben, je 1 Stück für Vor- und Fertigschliff, ohne Ständer.
Modell TNS 150 W für Trocken- und Nassschliff, für Vor- und Fertigschliff sowie für Schärf- und Schleifarbeiten aller Art.

Bez.-Nr. 410 Ständer, Gewicht 26 kg

Lieferung: mit Normalkorund-Schleifscheibe Korn 60 (für 3000 1/min) und Nass-Schleifscheibe (für 120 1/min im Wasserbad laufend).


Die mitgelieferten Schleifscheiben haben eine Bohrung mit 20 mm Ø, einschl. Reduzierhülse.



Metabo-3-Jahres-Garantie
 Registrieren:
www.metabo.com/xxl



Bez.-Nr. 010



Bez.-Nr. 030



Bez.-Nr. 060



Bez.-Nr. 410

Netzspannung	Wechselstrom 230 V, 50 Hz			Drehstrom 400 V, 50 Hz		
	Modell	DS 150 W	DS 175 W	TNS 150 W	DS 175 D	DS 200/25D
Leerlaufdrehzahl	1/min	2950	2950	2750/126	2950	2950
Leistungsaufnahme	W	330	450	330	570	740
Schleifscheiben-Ø x Breite	mm	150 x 20	175 x 25	150 x 20	175 x 25	200 x 25
Schleifscheibenbohrung Ø	mm	20	20	20	20	20
Spindel-Ø	mm	17	17	17	17	17
Gewicht	kg	7,5	12,5	8	12,5	16
70581 Maschinen	Bez.-Nr.	010	020	030	050	060
Stückpreis	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
70581 Schleifscheibe Korn 36	Bez.-Nr.	153	173	153	173	203
Stückpreis	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
70581 Schleifscheibe Korn 60	Bez.-Nr.	156	176	156	176	206
Stückpreis	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
70581 Nass-Schleifscheibe	Bez.-Nr.	-	-	250	-	-
Stückpreis	€	-	-	a. A.	-	-
70581 Ständer	Bez.-Nr.	410 ▼				
Stückpreis	€	a. A.				

Prod.-Gr. 745