

## Mechanisches Presswerkzeug, für auswechselbare Einsätze

Einsätze „60-D“ (nach DIN48083-6m) , bzw. „K18“ (Klauke)

### Allgemeine Eigenschaften:

- ∅ Teleskopgriffe zur Erhöhung der Presskraft und leichterem Transport
- ∅ Öffnungsweite: 18 mm
- ∅ Schenkel aus stabilem Stahlrohr



<b>Artikelnummer</b>	<b>MP-60-CD</b>	<b>MP-60-CD-Set-D</b>	<b>MP-60-CD-Set-H</b>
EAN-Nummer	---	---	---
eCl@ss	21-04-03-01	21-04-03-01	21-04-03-01
Max. Querschnitt	240 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>
Werkzeuglänge	780 – 1100 mm	780 – 1100 mm	780 – 1100 mm
Gewicht	5500 g	5500 g	5500 g
<b>Lieferumfang</b>	MP-60-CD Transportkoffer Ohne Einsätze	MP-60-CD Transportkoffer 10 Einsätze für 16-240 mm <sup>2</sup> nach <b>DIN46235</b>	MP-60-CD Transportkoffer 10 Einsätze für 16-240 mm <sup>2</sup> Normalausführung