


KORNA RASANT





KORNA RASANT
mit pneumohydraulischem Spannsystem

ist besonders geeignet für

- die Serienfertigung auf Bohrmaschinen
- für die Einzel- und Serienfertigung auf leichten Fräsmaschinen
- als Baustein für die Automation mit allen gebräuchlichen Steuerventilen

Produktbeschreibung

- Backenbreite 80 mm
Zubehörteile wie Einschraubbacken, Spanneisen, Werkstückanschlag sind erhältlich
- Spannbereich 2-stufig: 0-62 mm/60-120 mm
- Spannkraft bei 7 bar 14 kN
- Spannhub 4 mm
- Gewicht 11,5 kg
- genaue Spannkraftregulierung über Druckluft
- geschlossenes Hydrauliksystem mittels Rückschlagventil nachfüllbar
- Längs- und Quernuten zum schnellen Positionieren auf dem Maschinentisch
- schnelles Öffnen und Schließen der Spannbacke
- Grundkörper aus Einsatzstahl, allseitig gehärtet
- hohe Spann- und Wiederholgenauigkeit
- genau eingehaltene Baumaße ermöglichen den Einsatz von mehreren Spannern



Grundausstattung

- 2 Stk. Einschraubbacken, längs geriffelt
- je 2 Stk. Längs- und Quernuten 20 H7

Backenbreite 80 mm

Bestell-Nr. **05341**