

Listungsinformation

LX™ 6 Cordless Optical Mouse

Artikelnummer: 910-000488

PLD: 08.01.2008



Paketeigenschaften

	Einzelverpackung	Karton	Umkarton
Artikelnummer	910-000488		
EAN-Code	5 099 206 006 140		5 099 206 006 1419
Gewicht	400 g		4,360 kg
Breite	20,80 cm		42,70 cm
Tiefe	5,20 cm		21,70 cm
Höhe	23,50 cm		25,00 cm
Volumen	2,5 dm ³		0,02316 m ³
Anzahl je Karton			
Anzahl je Umkarton	8		1
Anzahl je Palette EURO	448		56

Paketinhalt

- Logitech® LX™6 Cordless Optical Mouse
- Installationsanleitung
- Kabelloser Empfänger
- USB-PS/2-Adapter
- 2 Batterien vom Typ AA

Why to buy

Umsteigen auf kabellos

Bullet points

Hochauflösende, komfortable, kabellose, optische Maus

- Die handgerechte Form und weiche, gummierte Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle
- Hochauflösende Optik ermöglicht eine flüssigere Abtastung
- Horizontaler Bildlauf und Zoom
- Batterielebensdauer von bis zu acht Monaten
- USB oder PS/2
- Windows Vista™, Windows® XP oder Mac OS X 10.3.9+
- Fünf Jahre Garantie und technische Hotline

100 words description

Genießen Sie mit dieser hochauflösenden optischen Maus die kabellose Freiheit. Die weichen, gummierten Griffflächen und die handgerechte Form bieten für beide Hände erstklassigen Komfort und optimale Kontrolle. Die Batterie hält bis zu acht Monate, wenn Sie die Maus regelmäßig ausschalten sogar länger – dabei verhindert die Batteriestandsanzeige unangenehme Überraschungen. Mit dem 4-Wege-Tastenrad mit Zoom können Sie horizontale und vertikale Bildläufe ausführen und die Ansicht von Dokumenten vergrößern oder verkleinern: ideal zum Anzeigen digitaler Fotos und großer Tabellen. Da die Logitech® LX™6 Cordless Optical Mouse 2,5-mal reaktionsschneller als herkömmliche optische Mäuse ist, ist die Abtastung flüssiger und exakter. Fünf Jahre Garantie und technische Hotline.

Technische Daten

IBM oder kompatibler PC

- Windows® XP oder Windows Vista™
- USB- oder PS/2-Anschluss

Macintosh

- Mac OS®X 10.3.9 +
- USB-Anschluss

Tastenzahl: 3

Auflösung: 1.000 dpi