

MISCO Artikelnummer: 67695

Hersteller Artikelnummer: RV042-EU

## Bezeichnung:

Cisco Small Business RV042 Dual WAN VPN Router - Router - 4-Port-Switch - Desktop

## Beschreibung:

**LEISTUNGSMERKMALE:** Small Business Router zur gemeinsamen Nutzung von Internetverbindungen und 4-Port-Switch; Ausgestattet mit doppelten Internet-Ports für Lastenausgleich und redundante Verbindungen; Verbindet über VPN bis zu 30 Benutzer an einem Remote-Standort oder auf Reisen mit Ihrem Unternehmensnetzwerk; Die erweiterte SPI-Firewall schützt Ihre PCs vor den meisten bekannten Angriffen aus dem Internet.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Cisco Small Business RV042 Dual WAN VPN Router - Router - Desktop  |
| Gerätetyp                           | Router - 4-Port-Switch (integriert)  |
| Art                                 | Desktop  |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet  |
| Leistung                            | NAT-Durchsatz : 100 Mbps<br>VPN-Durchsatz (IPSec) : 59 Mbit/s  |
| Kapazität                           | IPSec VPN-Tunnel : 50<br>PPTP VPN-Tunnel : 5<br>VPN-Tunnel (Remote-Zugriff) : 5  |
| Netzwerk/Transportprotokoll         | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, Bonjour, DDNS  |
| Routing Protocol                    | RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing  |
| Remoteverwaltungsprotokoll          | SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS   |
| Leistungsmerkmale                   | Firewall, Switching, DMZ port, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, UPnP  |
| Stromversorgung                     | DC 12 V 1 A  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13 cm x 20 cm x 3.9 cm   |
| Gewicht                             | 0.58 kg  |
| Lokalisierung                       | Europa   |
| Herstellergarantie                  | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)  |

## Extended Specifications

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gerätetyp                   | Router - 4-Port-Switch (integriert)   |
| Art                         | Desktop   |
| Anschlusstechnik            | Verkabelt   |
| Data Link Protocol          | Ethernet, Fast Ethernet   |
| Leistung                    | NAT-Durchsatz : 100 Mbps<br>VPN-Durchsatz (IPSec) : 59 Mbit/s                   |
| Kapazität                   | IPSec VPN-Tunnel : 50<br>PPTP VPN-Tunnel : 5<br>VPN-Tunnel (Remote-Zugriff) : 5 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, Bonjour, DDNS                                   |
| Routing Protocol            | RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing   |
| Remoteverwaltungsprotokoll  | SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS  |
| Encryption Algorithm        | DES, Dreifach DES, MD5, AES, SHA-1  |

| Authentifizierungsmethode             | RADIUS   |
|---------------------------------------|--|
| Leistungsmerkmale                     | Firewall, Switching, DMZ port, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, UPnP  |
| Statusanzeiger                        | Status, LAN, DMZ, DMZ/Internet, Diagnose   |
| Schnittstellen                        | LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45<br>WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45<br>WAN / DMZ : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern  |
| Erforderliche Netzspannung            | DC 12 V  |
| Erforderlicher elektrischer Strom     | 1 A  |
| Breite                                | 13 cm  |
| Tiefe                                 | 20 cm  |
| Höhe                                  | 3.9 cm   |
| Gewicht                               | 0.58 kg  |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x Netzkabel<br>1 x Stromkabel  |
| Kennzeichnung                         | FCC Klasse B bescheinigt, CE Class B   |
| Lokalisierung                         | Europa   |
| Bereitgestelltes Betriebssystem       | Linux  |
| Software inbegriffen                  | Cisco QuickVPN Client  |
| Service & Support                     | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)  |
| Details zu Service & Support          | Begrenzte Garantie - Lebensdauer   |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C   |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 85%   |

Zubehör: