

Bezeichnung:

Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeMusic - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 109 dB S/N - 7.1 Channel Surround - PCI - Creative X-Fi Xtreme Fidelity

**Beschreibung:**

Die Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic setzt mit dem neuen, richtungsweisenden Xtreme Fidelity-Audiostandard neue Maßstäbe. Ausgestattet mit dem schnellsten Audioprozessor der Welt sorgt diese Soundkarte neben der Hardware-Beschleunigung von Spielen auch für unglaublichen Surroundklang über Kopfhörer. Mit der von Creative entwickelte Headphone-Technologie machen LAN-Parties und Filme doppelt so viel Spaß, denn auch mit Kopfhörern kommen Spiele- und Filmfans jetzt in den Genuss eines verblüffend realistischen Raumklangerlebnisses. Drei benutzerfreundliche Modi zur Optimierung der Performance für Spiele, Unterhaltung oder Musikkomposition machen die

Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic zur ultimativen Audiolösung für den PC.

Produktbeschreibung	Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeMusic - Soundkarte
Gerätetyp	Soundkarte
Art	Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ	PCI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.3 cm x 18.4 cm x 12.7 cm
Signalprozessor	Creative X-Fi Xtreme Fidelity
Soundmodus	7.1 Channel Surround
DAC-Datenbreite	24-Bit
Abtastfrequenz	8 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Rauschabstand	109 dB
Max. Anzahl Lautsprecher	8
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP SP2
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Extended Specifications

Gerätetyp	Soundkarte
Art	Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ	PCI
Breite	2.3 cm
Tiefe	18.4 cm
Höhe	12.7 cm
Signalprozessor	Creative X-Fi Xtreme Fidelity
Soundmodus	7.1 Channel Surround
DAC-Datenbreite	24-Bit
Abtastfrequenz	8 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Rauschabstand	109 dB
Max. Anzahl Lautsprecher	8
Leistungsmerkmale	Bereit für Dolby Digital, EAX ADVANCED HD, THX certified, SuperRip, Creative Multi Speaker Surround (CMSS) - 3D
Kompatibilität	ASIO 2.0, EAX ADVANCED HD
Schnittstellen	1 x Audio - SPDIF-Eingang/Line-in/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm