

Bezeichnung:

BenQ FP241W - Flachbildschirm - TFT - 24" - Breitbildformat - 1920 x 1200 - 500 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 0.27 mm - HDMI, DVI-D, VGA - Silver Black

**Beschreibung:**

Der Monitor FP241W bietet eine Auflösung von 1920 x 1200 und kann damit die höchstmögliche HDTV-Auflösung verlustfrei darstellen.

Produktbeschreibung	BenQ FP241W - Flachbildschirm - TFT - 24"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe	Silver Black
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.7 cm x 24.8 cm x 47.4 cm
Gewicht	10.6 kg
Diagonalabmessung	24" - Breitbildformat
Punktabstand / Pixelabstand	0.27 mm
Max. Auflösung	1920 x 1200
Bildschirmpositionsanpassung	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit	6 ms
Typische Antwortzeit	16 ms (Rise+Fall); 6 ms (Gray-To-Gray)
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Signaleingang	HDMI, DVI-D, VGA
Produktzertifizierungen	TCO '03, TCO '06
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	95 Watt

Extended Specifications

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Breite	56.7 cm
Tiefe	24.8 cm
Höhe	47.4 cm
Gewicht	10.6 kg
Farbe	Silver Black
Diagonalabmessung	24" - Breitbildformat
Punktabstand / Pixelabstand	0.27 mm
Max. Auflösung	1920 x 1200
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)