

intimus® 007 SF



0,8 x 4,5 mm
Cross Cut

Schneidwerk unempfindlich gegen

Büroklammern	nein
CDs / DVDs	nein
3,5" Disketten	nein
Kunden- / Kreditkarten	nein
Reisepässe	nein
5 1/4" Disk	nein
Mikrofilme	ja
Personalausweise	nein
Heftklammern	ja
lam. Papier/ Overhead Folien	ja
Papier und Farb- karton	ja

Bedienung

- Ein- /Aus-Schaltung automatisch über Lichtschranke
- Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Auto-Reverse

Ausstattung

- Anzeige für Betriebsbereitschaft
- Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet
- Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar
- Großflächige Ablage - platzsparend wegklappbar
- Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem, umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel

Technik

- Micro-Controller gesteuerte Elektronik
- Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl

Partikelgröße entspricht der
NSA/CSS Spezifikation 02-01
vom 31. März 2002

Leistungsdaten intimus 007 SF

Partikelgröße	0,8 x 4,5 mm
Schneidleistung*	8 - 10 Blatt
Sicherheit nach DIN 32757-1	Stufe 5
Arbeitsbreite	300 mm
Schnittgeschwindigkeit	0,23 m/Sek.
Auffangbehälter / Volumen	175 l
Geräuschpegel	70 dB(A)
Aufnahmeleistung/ Anschluss	1,8 / 230 kW/Volt
Abmessungen B / T / H ca.	70/55/112 cm
Gewicht ca.	142 kg

* bezogen auf 70g/m² DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren. Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.
Stand 1/2006

