

# intimus<sup>®</sup> 007 SL



## Schneidwerk unempfindlich gegen

Büroklammern	nein
CDs / DVDs	nein
3,5" Disketten	nein
Kunden- / Kreditkarten	nein
Reisepässe	nein
5 1/4" Disk	nein
Mikrofilme	nein
Personalausweise	nein
Heftklammern	ja
lam. Papier/ Overhead Folien	nein
Papier und Farb- karton	ja

## Bedienung

- Ein- /Aus-Schaltung automatisch über Lichtschranke
- Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Auto-Reverse

## Ausstattung

- Anzeige für Betriebsbereitschaft
- Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet
- Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar
- Großflächige Ablage - platzsparend wegklappbar
- Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem, umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel

## Technik

- Micro-Controller gesteuerte Elektronik
- Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl

Partikelgröße entspricht der  
NSA/CSS Spezifikation 02-01  
vom 31. März 2002

## Leistungsdaten intimus 007 SL

Partikelgröße	0,65 x 1,5-5 mm
Schneidleistung*	10 - 12 Blatt
Sicherheit nach DIN 32757-1	Stufe 5
Arbeitsbreite	300 mm
Schnittgeschwindigkeit	0,10 m/Sek.
Auffangbehälter / Volumen	175 l
Geräuschpegel	70 dB(A)
Aufnahmeleistung/ Anschluss	2,0 / 230 kW/Volt
Abmessungen B / T / H ca.	70/55/112 cm
Gewicht ca.	170 kg

\* bezogen auf 70g/m<sup>2</sup> DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren. Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.  
Stand 1/2006

