

# intimus<sup>®</sup> 702



**3,8 mm  
Streifen**

## Schneidwerk unempfindlich gegen

Büroklammern	ja
CDs / DVDs	ja
3,5" Disketten	ja
Kunden- / Kreditkarten	ja
Reisepässe	ja
5 1/4" Disk	ja
Mikrofilme	ja
Personalausweise	ja
Heftklammern	ja
lam. Papier/ Overhead Folien	ja
Papier und Farb- karton	ja

## Bedienung

- Ein- / Aus-Schaltung automatisch über Lichtschranke
- Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Auto-Reverse

## Ausstattung

- Anzeige für Betriebsbereitschaft
- Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet
- Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar
- Optional: Großflächige Ablage auf dem Gerät
- Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem, umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel

## Technik

- Micro-Controller gesteuerte Elektronik
- Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl

## Leistungsdaten intimus 702

Streifenbreite	3,8 mm
Schneidleistung*	40 - 45 Blatt
Sicherheit nach DIN 32757-1	Stufe 2
Arbeitsbreite	405 mm
Schnittgeschwindigkeit	0,12 m/Sek.
Auffangbehälter / Volumen	175 l
Geräuschpegel	52 dB(A)
Aufnahmeleistung/ Anschluss	1,9/230 kW/Volt
Abmessungen B / T / H ca.	66/56/105 cm
Gewicht ca.	60 kg

\* bezogen auf 70g/m<sup>2</sup> DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren. Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.  
Stand 1/2006

